

輕薄如圖畫紙...

用貼的，不用掛的...


大小尺寸，隨您所欲...

會議記錄，塗鴉，告示，留言...


好書寫，好清除...

答案是...

貼上它，處處是白板



任何空間都能變身會議室



學術單位需要的大型筆記板



給孩子創意、隨意的塗鴉牆



商店告示板、顧客留言

3M™ 白板專用膠膜 White Board Film

3M白板專用膠膜能在既有牆面上快速、簡易施工，即可變身為可書寫的白板，且經過耐磨損性、耐化學藥品及耐髒性處理，好書寫、好清除，讓空間的使用更富機能性、更多元化。

3M 中国有限公司

上海市兴义路8号万都中心大厦38楼 邮编：200336 电话：86-21-62753535 传真：86-21-62752343

3M

貼的白板，輕薄如紙，黏貼簡易，施工快速



產品材質

3M白板專用膠膜係白色高亮澤表面，材質為特殊製成的聚酯纖維膠膜(Polyester Film)，背膠為壓克力樹脂之感壓性膠。



產品規格

1250mm(寬)x30m(長) / 每卷



適用範圍

室內專用，室外請勿使用。



保存注意

避免過度的濕氣及日光直射，存放於38°C以下清潔之場所，購買後請於1年以內使用。



黏貼基材

- 適用的黏貼基材為鋼板、玻璃、夾板等基材如使用於其他基材，可能會發生膨脹、剝離的情形。
- 只能黏貼於平坦的表面，不能彎折黏貼。
- 基材的溝縫處如果以一般水性補土填補，可能因補土龜裂導致膠膜出現紋路或浮突，請避免使用。（利用補土的修補以局部為限）



黏貼程序

- 1 基材表面的整理，以砂紙研磨表面到平滑，視需要在凹陷部分填補油性補土(Polyester putty)，再加以磨平。表面髒污以含有清潔專用酒精擦拭乾淨。
- 2 塗刷助黏劑(3M DP-900 Primer)並待30分鐘完全乾燥後，再黏貼白色膠膜。
- 3 以絨布包覆塑膠刮板進行白色膠膜的黏貼，以防表面刮傷，請確認沒有殘留氣泡。
- 4 接合方法請先以重疊後再裁切處理。
- 5 如果有氣泡殘留，以施加壓力清除，勿以針刺破白色膠膜以排出氣泡。（本品採用可排除氣泡的黏膠）



施工時注意事項

- 不適合濕貼施工方式，乾貼使黏貼性更佳。
- 請小心處理膠膜的邊緣，以避免施工割傷。
- 施工中及完成後請注意勿損傷白色膠膜表面，以免日後水性白板筆的墨水無法清除。
- 施工後剩餘的白色膠膜整支捲妥，並以膠布固定，以避免日後透明離形紙之剝離。

施工前



施工後



施工前



施工後



使用注意事項

- 施工時若有接合部位可能較易留下書寫墨漬，請經常清潔。
- 白色膠膜適合以水性白板筆書寫（SAKURA、PILOT等公司製品），並請使用白板專用板擦。
- 用水性白板筆以外的文具書寫，將難以擦拭乾淨。
- 勿使用白板筆以外的油性筆書寫，如錯用，請立刻以酒精類清潔溶劑擦拭清除後，再以乾布擦拭。
- 部分水性白板筆可能會殘留些微的墨漬，請以白板專用板擦再擦拭一次。
- 經長期反覆使用後，可能逐漸擦不乾淨請以溼抹布清潔後，再以乾布擦拭。
- 為了避免白板筆的墨渣附著在白色膠膜表面請定期清洗板擦。

3M™ 白板專用膠膜 White Board Film

白板和投影幕雙用途之新牆面，一貼就OK!

SCHOOL

OFFICE

PLAY ROOM

SHOP

無限創造牆面的可用性—白板、投影幕、畫板、告示牌...

既有牆面就能快速簡易施工，立即變身為白板/投影幕二合一新牆面，且隨空間所需變化多元機能。材質表面經過耐磨損性、耐化學藥品及耐髒性處理，好書寫、好清除，投影畫質好清晰。

WH301

WH302

WH303

雪白

米白

銀灰



3M 中国有限公司

上海市兴义路8号万都中心大厦38楼 邮编: 200336 电话: 86-21-62753535 传真: 86-21-62752343

3M