

# 柔饰贴Neox™系列

## 厨房、卫浴专用

**抗菌 防霉**

修缮改装最佳解决方法  
旧墙免敲除、粘贴无噪音  
居家、饭店、商业空间皆可使用

**3M**



# for bathroom & kitchen...

## HOUSE

住宅 浴室、厨房 防灰抗菌，好安心

- 应用于平坦的天花板、墙面 / 磁砖
- 施工低噪音、工期短
- 不易沾污，好清洁



用途	一般壁面、天花板	
品名	Neox	NeoxG
代号	NEO - R000	NEO-R000G (高光泽)
尺寸	1220mm x 30m/ 卷	
特性	耐用、防水，施工容易。适用于一般平面墙壁及天花板。	



用途	磁砖墙面
品名	Neox Tile
代号	TIL-R000
尺寸	1220mm x 30m/ 卷
特性	特殊金属结构和强力粘胶，使本品可以粘贴在原有的磁砖表面。



# HOTEL

饭店 浴室 焕然一新，营业中也可施工

- 应用于平坦的天花板、墙面 / 磁砖壁面
- 施工低噪音、低震动、减少废材
- 比全新改建更省时、更经济



before



after



after




before



# OFFICE

办公大楼 茶水间 洁净清爽，更舒适

- 应用于平坦的天花板、墙面 / 磁砖壁面
- 工期短、施工低噪音、低震动、减少废材
- 快速、省时，不影响办公



# SHOPPING MALL

商业空间 洗手间 卫生干净，形象加分

- 应用于天花板、墙面 / 壁面 / 门面
- 施工低噪音、低震动、减少废材
- 快速、省时、更经济





天花板、壁面

老旧空间表面的修缮难题，Neox™ 柔饰贴轻松解决！

贴

好就是完工！

不破坏、不必更换现状，修缮效率大提升

美观、耐用、高性能的胶膜，革命性新材料

灰斑、锈斑、顽强污垢以及龟裂的壁砖 ... 全面快速改观

特别为浴室、洗手间、厕所、厨房 ... 所设计防水、抗菌胶膜

**专业安心**

住宅、饭店、办公室、医院、公共空间均可安心使用，专人施工，且材质不含甲醛，更安心

**施工迅速**

无废材，施工安静，工期短

**干净多彩**

可常保清洁，更具有防灰、抗菌功能，胶膜本身及背面不易有细菌滋生，且图案色彩选择多

**经济实惠**

革新工法，不需要大规模工程，可降低修缮预算

**焕然一新**

老旧、脏污、破损壁面，也能在完工后焕然一新

**优异品质**

耐冲击、耐磨耗、耐刻痕、耐水，抗湿



耐磨



耐撞击



防水



耐燃



抗菌



多彩



施工期短



无废材



省钱



施工安静



## 产品特性

特性	试验方法	结果
尺寸安定性	15cm 试片贴于钢板上, 10cm 十字切口, 置于 65°C 烤箱中 48 小时	0.3mm 以内
耐磨耗性	耐磨试验机, CS-17 磨耗轮, 荷重 1kg	3000 转无变化
耐低温冲击性	0°C 冲击试验机, 12.7cm 高, 907g 重钢球自由落下	无异常
防滑性	ASTM E303	40 以上
耐湿性	40°C, 95%RH, 恒温恒湿试验机, 7 日后粘着力	无异常
耐温水性	40°C 温水浸泡, 7 日后粘着力	无异常
耐污染性	下列物质 18 小时直接接触: 咖啡、红茶、醋、酱油、1% 盐水、中性清洁剂、10% 盐酸、10% 氢氧化钠水溶液	无永久的残留物
抗菌性	JIS Z 2801 金黄色葡萄球菌及大肠杆菌——耐水处理 / 耐候处理	抗菌活性值 2.0 以上

## 施工流程

### 施工前

施工内容、预算、施工日期以及  
使用胶膜形式确认



### 施工中

将墙壁表面的脏污、灰班清除  
后贴上胶膜



### 完工

在潮湿环境下不易剥落, 且好清理



## 施工要点

- ① 作业环境的确认
- ② 保持被贴附面之干燥清洁
- ③ 取下外部设备, 如沙龙头、脸盆等
- ④ 被贴附表面处理
  - 将既有封边的材料去除
  - 清洁表面
  - 补土
  - 涂上助粘剂
- ⑤ 先贴天花板后再贴墙面
- ⑥ 贴妥后在边缘涂上封边材料
- ⑦ 将取下的设备装回
- ⑧ 检查施工结果
- ⑨ 胶膜表面清洁

### 注意事项:

- 本产品为浴室、厨房厕所周遭的修缮改装所开发, 除此之外的其他用途请勿使用。
- 不能使用于漏水地方的修补。
- 使用溶剂的时候, 请充分地进行通风, 并穿戴护具。另外请进行对附近环境的勘查并避免火源。
- 胶膜或离形纸断边非常锋利, 处理时请注意。
- 施工之前应让施工地方充分干燥后再施工。
- 复杂曲面施工应先进行试贴, 以确认胶膜可以伏贴, 在适当的位置可予以切断。
- 干贴方式效果最佳, 湿贴或未完全干燥的被贴面, 胶膜将因水份面膨胀剥落。

**3M**

3M 中国有限公司

#### 总办事处

上海市兴义路8号万都中心大厦38楼 邮编: 200336 电话: 86-21-62753535 传真: 86-21-62752343

#### 北京办事处

电话: 86-10-65613336

#### 苏州办事处

电话: 86-512-67620035

#### 郑州办事处

电话: 86-371-67939335

#### 广州办事处

电话: 86-20-38331238

#### 杭州办事处

电话: 86-571-87858435

#### 乌鲁木齐办事处

电话: 86-991-2363535

#### 沈阳办事处

电话: 86-24-23341158

#### 南京办事处

电话: 86-25-84723205

#### 大连办事处

电话: 86-411-82648588

#### 成都办事处

电话: 86-28-86203335

#### 重庆办事处

电话: 86-23-63808100

#### 厦门办事处

电话: 86-592-2101235

#### 福州办事处

电话: 86-591-87278335

#### 西安办事处

电话: 86-29-87203518

#### 明尼苏达矿业制造(中国)投资有限公司深圳办事处

电话: 86-755-82461336

#### 武汉办事处

电话: 86-27-68850606

#### 天津办事处

电话: 86-22-83193535

#### 青岛办事处

电话: 86-532-85028845

#### 昆明办事处

电话: 86-871-3558068

欢迎访问 <http://jzss.3M.com.cn>